

**Mitutoyo****Strmeňový mikrometer, Rozsah merania: 200-225mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Číslo objednávky | 420500 200-225 |
| GTIN             | 4946368215013  |
| Trieda položky   | 44A            |

**Popis****Prevedenie:****Velmi jemne lapované meracie plochy s tvrdým kovom.**

Tvrdené, brúsené meracie vreteno.

Fixovanie pomocou upínacej páky.

S račňou a izolačnou ochranou rúk.

S čisto gravírovanými stupnicovými dielmi a číslicami v čiernej farbe.

Od veľ. 100–125, lakovaný liatinový strmeň.

**Rozsah balenia:**

Od veľ. 25 – 50 vrátane 1 nastavovacej mierky.

**Technický opis**

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Ø meracieho bubna         | 18 mm                     |
| Členenie meracieho bubna  | 1/50 mm                   |
| Stúpanie vretena          | 1/50 mm                   |
| Rozsah merania            | 200 - 225 mm              |
| Odčítanie                 | 0,01 mm                   |
| Ø vretena                 | 6,35 mm                   |
| Prevedenie Meracia plocha | osadený spekaným karbidom |
| Kalibrácia                | B2                        |

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Najväčšia prípustná chyba | 4 $\mu\text{m}$      |
| Norma                     | DIN 863              |
| Meracia technika          | analógová            |
| Balenie                   | stabilný box         |
| Druh produktu             | Strmeňový mikrometer |

## Služby

|  |            |
|--|------------|
| Kalibrácia DAkkS Strmeňový mikrometer vrátane nastavovacej mierky maximálny rozsah merania 500 | 022050 500 |
| Kalibrácia Strmeňový mikrometer vrátane nastavovacej mierky maximálny rozsah merania 300       | 022040 300 |