

Garant**3D snímač analógový s dotykovým nastavcom (Ø 4 mm)****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 359520 |
| GTIN | 4045197223302 |
| Trieda položky | 31T |

Popis**Prevedenie:**

- **Lineárna stupnica.**
- **Vhodná na meranie.**
- **Presná funkcia.**
- **Kompaktná konštrukcia zabraňuje kolízii pri dotykovom snímaní.**
- **Prachotesná a vodotesná = IP 67.**
- **Komfortné a presné nastavovanie radiálneho hádzania.**
- **Jedna stupnica pre radiálne a axiálne meranie.**

Norma:

- **S lineárnou stupnicou.**
- **Komfortné a presné nastavovanie radiálneho hádzania.**

Funkcia:

IP67: Skladá sa z ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Použitie:

Presný merací prístroj pre frézovacie a elektroerozívne stroje. Na určenie nulovej polohy obrodku, merania dĺžky, stredov otvorov a vodiacich hrán.

Rozsah balenia:

Vrátane nastavca snímača č. 359505 veľ. 4.

Zvláštne príslušenstvo:

Nástavec snímača č. 359505 veľ. 6.

Upozornenie:

Digitálny 3D snímač č. 359500.

Vhodné nástavce snímača č. 359505 a náhradné sklo č. 359510.

Technický opis

| | |
|---------------------------------|----------|
| Náhradné sklo | 359510 |
| Ø ukazovateľa | 50 mm |
| Presnosť odčítania | 0,01 mm |
| Celková dĺžka (puzdro a vložka) | 134 mm |
| Dráha vychýlenia x, y, z vždy | 7 mm |
| voľná dĺžka dotykového ramena | 40 mm |
| Náhradná vložka | 359505 4 |
| Presnosť merania | 0,01 mm |
| Ø stopky | 16 mm |
| Dĺžka stopky | 40 mm |
| Stupeň ochrany krytom IP | IP 67 |
| Druh produktu | Snímač |

Príslušenstvo

| | |
|--|-----------|
| Dotykový nástavec pre 3D dotykový senzor Ø dotykovej guľôčky D 4 | 359505 4 |
| Povrchové skľučovadlo Tvar AD Ø upnutia D1 16 | 300410 16 |
| Dotykový nástavec pre 3D dotykový senzor Ø dotykovej guľôčky D 6 | 359505 6 |
| Náhradné sklo pre analógové 3D snímače | 359510 |
| Zhrňovací mech pre 3D snímač | 359512 |