

Garant**Strmeňový mikrometer, Rozsah merania: 0-25mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	420402 0-25
GTIN	4045197367327
Trieda položky	41B

Popis**Prevedenie:****Veľmi jemne lapované meracie plochy s tvrdým kovom.**

Tvrdené, brúsené meracie vreteno. Fixovanie pomocou upínacej páky.

S račňou a izolačnou ochranou rúk. Merací bubon matne pochrómovaný.

S čisto vyrytými stupnicami a číslami v čiernej farbe.

S kombinovanou račňou pre jednoručné ovládanie a ovládanie v držiaku.**Rozsah balenia:**

Od veľ. 25 – 50 vrátane 1 nastavovacej mierky.

Technický opis

Odčítanie	0,01 mm
Členenie meracieho bubna	1/50 mm
Rozsah merania	0 - 25 mm
Ø vretena	6,5 mm
Ø meracieho bubna	19 mm
Kalibrácia	B1
Norma	DIN 863
Pocitová račňa	áno

Meracia technika	analógová
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Strmeňový mikrometer

Služby

Kalibrácia Strmeňový mikrometer bez nastavovacej mierky maximálny rozsah merania 25	022000 25
Kalibrácia DAkkS Strmeňový mikrometer bez nastavovacej mierky maximálny rozsah merania 100	022010 100