

**HAFF &
SCHNEIDER****3D snímač analógový s dotykovým nastavcom (Ø 4 mm)****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	359550
GTIN	2050001659224
Trieda položky	36T

Popis**Prevedenie:**

- **Lineárna stupnica.**
- **Vhodná na meranie.**
- **Presná funkcia.**
- **Kompaktná konštrukcia zabraňuje kolízii pri dotykovom snímaní.**
- **Prachotesná a vodotesná = IP 67.**
- **Komfortné a presné nastavovanie radiálneho hádzania.**
- **Jedna stupnica pre radiálne a axiálne meranie.**

Prevedenie reklamného textu:

- **S lineárnou stupnicou.**
- **Komfortné a presné nastavovanie radiálneho hádzania.**

Funkcia:

IP67: Skladá sa z ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Použitie:

Presný merací prístroj pre frézovacie a elektroerozívne stroje. Na určenie nulovej polohy obrobku, merania dĺžky, stredov otvorov a vodiacich hrán.

Rozsah balenia:

Vrátane nastavca snímača č. 359505 veľ. 4.

Zvláštne príslušenstvo:

Nástavec snímača č. 359505 veľ. 6.

Upozornenie:

Digitálny 3D snímač č. 359500.

Vhodné nástavce snímača č. 359505 a náhradné sklo č. 359510.

Technický opis

Dráha vychýlenia x, y, z vždy	7 mm
voľná dĺžka dotykového ramena	40 mm
Náhradná vložka	359505 4
Presnosť merania	0,01 mm
Ø ukazovateľa	50 mm
Celková dĺžka (puzdro a vložka)	134 mm
Presnosť odčítania	0,01 mm
Náhradné sklo	359510
Ø stopky	16 mm
Dĺžka stopky	40 mm
Stupeň ochrany krytom IP	IP 67
Druh produktu	Snímač

Príslušenstvo

Náhradné sklo pre analógové 3D snímače	359510
UpínačTvar AD Ø upnutia D1 16	300410 16
Dotykový nástavec pre 3D dotykový senzor Ø dotykovej guľôčky D 4	359505 4
Dotykový nástavec pre 3D dotykový senzor Ø dotykovej guľôčky D 6	359505 6
Zhrňovací mech pre 3D snímač	359512