

Mitutoyo**Strmeňový mikrometer, Rozsah merania: 250-275mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	420500 250-275
GTIN	4946368215037
Trieda položky	44A

Popis**Prevedenie:****Velmi jemne lapované meracie plochy s tvrdým kovom.**

Tvrdené, brúsené meracie vreteno.

Fixovanie pomocou upínacej páky.

S račňou a izolačnou ochranou rúk.

S čisto gravírovanými stupnicovými dielmi a číslicami v čiernej farbe.

Od veľ. 100–125, lakovaný liatinový strmeň.

Rozsah balenia:

Od veľ. 25 – 50 vrátane 1 nastavovacej mierky.

Technický opis

Odčítanie	0,01 mm
Prevedenie Meracia plocha	osadený spekaným karbidom
Ø meracieho bubna	18 mm
Stúpanie vretena	1/50 mm
Členenie meracieho bubna	1/50 mm
Rozsah merania	250 - 275 mm
Ø vretena	6,35 mm
Kalibrácia	B2

Najväčšia prípustná chyba	5 µm
Norma	DIN 863
Meracia technika	analógová
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Strmeňový mikrometer

Služby

Kalibrácia DAkkS Strmeňový mikrometer vrátane nastavovacej mierky maximálny rozsah merania 500	022050 500
Kalibrácia Strmeňový mikrometer vrátane nastavovacej mierky maximálny rozsah merania 300	022040 300