

HOLEX**Strediaci prístroj s neotáčajúcim sa úchylkomerom****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	359585
GTIN	4045197606440
Trieda položky	32B

Popis**Prevedenie:**

Stabilné kovové teleso vhodné do dielne s odchýlkomerom \varnothing 42 mm (rozdelenie stupnice 0,005 mm). Pridržiavacia tyč sa môže namontovať vpravo a vľavo. Strediaci prístroj je použiteľný vertikálne a horizontálne. Celková výška bez meracieho snímača 140 mm. Odporúčany počet otáčok cca 50 – 100 ot./min. Pracovný rozsah do 300 mm. Presnosť centrovania 0,02 mm.

Použitie:

Centrovanie otvorov a hriadeľov.

Rozsah balenia:

Strediace zariadenie vrátane pridržiavacej tyče, pridržiavacieho magnetu s prepojovacím káblom, 3 vložiek vnútorných tlačidiel, 3 zakrivených vonkajších tlačidiel a 1 pružinového upínacieho hrotu (strediace tlačidlo).

Strediaci prístroj vrátane pridržiavacej tyče, pridržiavací magnet so spojovacou šnúrou

po 1 vnútornom nastavci snímača:

50 mm pre \varnothing 3,5 mm – 100 mm

100 mm pre \varnothing 50 mm – 200 mm

150 mm pre \varnothing 50 mm – 300 mm

po 1 zahnutom vonkajšom snímači:

50 mm pre \varnothing 0,0 mm – 100 mm

100 mm pre \varnothing 0,0 mm – 200 mm

150 mm pre \varnothing 0,0 mm – 300 mm

1 pružiaci hrot jamkovača (centrovací snímač)

Technický opis

maximálne otáčky vretena	50 - 100 min ⁻¹
Dĺžka bez stopky a snímača	118 mm
Rozsah merania hodín	3 mm
Rozsah použitia Ø vnútri	3,5 - 300 mm
Rozsah použitia Ø vonku	0 - 300 mm
Druh produktu	Strediaci prístroj

Príslušenstvo

Vnútorný dotykový nástavec Typ 3	359587 3
Vonkajší dotykový nástavec Typ 2	359589 2
Magnetické držiaky	359593
Vonkajší dotykový nástavec Typ 3	359589 3
Pridržiavacia tyč	359592
Vonkajší dotykový nástavec Typ 1	359589 1
Vnútorný dotykový nástavec Typ 2	359587 2
Pružiaci jamôčkový hrot	359590
Vnútorný dotykový nástavec Typ 1	359587 1