

Mitutoyo**Strmeňový mikrometer, Rozsah merania: 0-25mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	420500 0-25
GTIN	4946368385624
Trieda položky	44A

Popis**Prevedenie:****Veľmi jemne lapované meracie plochy s tvrdým kovom.**

Tvrdené, brúsené meracie vreteno.

Fixovanie pomocou upínacej páky.

S račňou a izolačnou ochranou rúk.

S čisto gravírovanými stupnicovými dielmi a číslicami v čiernej farbe.

Od veľ. 100–125, lakovaný liatinový strmeň.

Rozsah balenia:

Od veľ. 25 – 50 vrátane 1 nastavovacej mierky.

Technický opis

Rozsah merania	0 - 25 mm
Členenie meracieho bubna	1/50 mm
Ø meracieho bubna	18 mm
Stúpanie vretena	1/50 mm
Ø vretena	6,35 mm
Prevedenie Meracia plocha	osadený spekaným karbidom
Odčítanie	0,01 mm
Kalibrácia	B1

Najväčšia prípustná chyba	2 µm
Norma	DIN 863
Meracia technika	analógová
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Strmeňový mikrometer

Služby

Kalibrácia Strmeňový mikrometer bez nastavovacej mierky maximálny rozsah merania 25	022000 25
Kalibrácia DAkkS Strmeňový mikrometer bez nastavovacej mierky maximálny rozsah merania 100	022010 100