

Garant**Strmeňový mikrometer, Rozsah merania: 25-50mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	420402 25-50
GTIN	4045197367334
Trieda položky	41B

Popis**Prevedenie:****Veľmi jemne lapované meracie plochy s tvrdým kovom.**

Tvrdené, brúsené meracie vreteno. Fixovanie pomocou upínacej páky.

S račňou a izolačnou ochranou rúk. Merací bubon matne pochrómovaný.

S čisto vyrytými stupnicami a číslami v čiernej farbe.

S kombinovanou račňou pre jednoručné ovládanie a ovládanie v držiaku.**Rozsah balenia:**

Od veľ. 25 – 50 vrátane 1 nastavovacej mierky.

Technický opis

Rozsah merania	25 - 50 mm
Ø vretena	6,5 mm
Odčítanie	0,01 mm
Počet nastavovacích mierok	1
Členenie meracieho bubna	1/50 mm
Ø meracieho bubna	19 mm
Kalibrácia	B2
Norma	DIN 863

Pocitová račňa	áno
Meracia technika	analógová
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Strmeňový mikrometer

Služby

Kalibrácia Strmeňový mikrometer vrátane nastavovacej mierky maximálny rozsah merania 100	022040 100
Kalibrácia DAkkS Strmeňový mikrometer vrátane nastavovacej mierky maximálny rozsah merania 100	022050 100

Príslušenstvo

Nastavovací rozmer Celková dĺžka 25	421100 25
-------------------------------------	-----------