

Snímač hrán, Ø snímacej hlavy: 6mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	359000 6
GTIN	4045197350220
Trieda položky	38D

Popis**Prevedenie:**

Snímacia hlava je pružne spojená s upínacou stopkou pomocou pružiny a umožňuje **presnosť vyrovnania na 0,01 mm.**

Všetky časti sú celé kalené a brúsené.

Prevedenie reklamného textu:

Presnosť vyrovnávania 0,01 mm.

Použitie:

Na vyrovnávanie východiskových plôch obrobku alebo hrán.

Počet otáčok vretena cca 600 1/min.

Použitie reklamného textu:

Na vyrovnávanie východiskových plôch obrobku alebo hrán. Počet otáčok vretena cca 600 1/min.

Technický opis

Celková dĺžka	48 mm
Ø upínacej stopky	6 mm
Ø snímacej hlavy	6 mm

Druh produktu

Snímač

PríslušenstvoNáhradná pružina pre snímač hrán Ø×Celková dĺžka
4,6X40

359010 4,6X40

Náhradná pružina pre snímač hrán Ø×Celková dĺžka
2,6X25

359010 2,6X25