

Mahr**Strmeňový mikrometer, Rozsah merania: 0-25mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	420410 0-25
GTIN	4059192003647
Trieda položky	43A

Popis**Prevedenie:****Veľmi jemne lapované meracie plochy s tvrdým kovom.**

Tvrdené, brúsené meracie vreteno.

Fixovanie pomocou upínacej páky.

S račňou a izolačnou ochranou rúk.

S čisto gravírovanými stupnicovými dielmi a číslicami v čiernej farbe.

Rozsah balenia:

Od veľ. 25 – 50 vrátane 1 nastavovacej mierky.

Technický opis

Ø meracieho bubna	17,5 mm
Odčítanie	0,01 mm
Ø vretena	6,5 mm
Členenie meracieho bubna	1/50 mm
Rozsah merania	0 - 25 mm
Kalibrácia	B1
Najväčšia prípustná chyba	4 µm
Norma	DIN 863
Meracia technika	analogová

Balenie	stabilný box
Druh produktu	Strmeňový mikrometer

Služby

Kalibrácia DAkkS Strmeňový mikrometer bez nastavovacej mierky maximálny rozsah merania 100	022010 100
Kalibrácia Strmeňový mikrometer bez nastavovacej mierky maximálny rozsah merania 25	022000 25