

Mitutoyo**Strmeňový mikrometer, Rozsah merania: 25-50mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	420500 25-50
GTIN	4946368385631
Trieda položky	44A

Popis**Prevedenie:****Veľmi jemne lapované meracie plochy s tvrdým kovom.**

Tvrdené, brúsené meracie vreteno.

Fixovanie pomocou upínacej páky.

S račňou a izolačnou ochranou rúk.

S čisto gravírovanými stupnicovými dielmi a číslicami v čiernej farbe.

Od veľ. 100–125, lakovaný liatinový strmeň.

Rozsah balenia:

Od veľ. 25 – 50 vrátane 1 nastavovacej mierky.

Technický opis

Prevedenie Meracia plocha	osadený spekaným karbidom
Ø vretena	6,35 mm
Odčítanie	0,01 mm
Členenie meracieho bubna	1/50 mm
Rozsah merania	25 - 50 mm
Stúpanie vretena	1/50 mm
Ø meracieho bubna	18 mm
Kalibrácia	B2

Najväčšia prípustná chyba	2 µm
Norma	DIN 863
Meracia technika	analógová
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Strmeňový mikrometer

Služby

Kalibrácia DAkkS Strmeňový mikrometer vrátane nastavovacej mierky maximálny rozsah merania 100	022050 100
Kalibrácia Strmeňový mikrometer vrátane nastavovacej mierky maximálny rozsah merania 100	022040 100

Príslušenstvo

Nastavovací rozmer Celková dĺžka 25	421100 25
-------------------------------------	-----------