

**Strmeňový mikrometer, Rozsah merania: 25-50mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	420200 25-50
GTIN	4045197203779
Trieda položky	42B

Popis**Prevedenie:****Veľmi jemne lapované meracie plochy s tvrdým kovom.**

Tvrdené, brúsené meracie vreteno.

Fixovanie pomocou upínacej páky.

S račňou a izolačnou ochranou rúk.

S čisto gravírovanými stupnicovými dielmi a číslicami v čiernej farbe.

Rozsah balenia:

Od veľ. 25 – 50 vrátane 1 nastavovacej mierky.

Technický opis

Ø meracieho bubna	18 mm
Odčítanie	0,01 mm
Ø vretena	6,5 mm
Rozsah merania	25 - 50 mm
Členenie meracieho bubna	1/50 mm
Kalibrácia	B2
Najväčšia prípustná chyba	2 µm
Norma	DIN 863
Meracia technika	analogová

Balenie	stabilný box
Druh produktu	Strmeňový mikrometer

Služby

Kalibrácia DAkkS Strmeňový mikrometer vrátane nastavovacej mierky maximálny rozsah merania 100	022050 100
Kalibrácia Strmeňový mikrometer vrátane nastavovacej mierky maximálny rozsah merania 100	022040 100

Príslušenstvo

Nastavovací rozmer Celková dĺžka 25	421100 25
-------------------------------------	-----------