

Mitutoyo**Strmeňový mikrometer, Rozsah merania: 50-75mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	420500 50-75
GTIN	4946368385648
Trieda položky	44A

Popis**Prevedenie:****Veľmi jemne lapované meracie plochy s tvrdým kovom.**

Tvrdené, brúsené meracie vreteno.

Fixovanie pomocou upínacej páky.

S račňou a izolačnou ochranou rúk.

S čisto gravírovanými stupnicovými dielmi a číslicami v čiernej farbe.

Od veľ. 100–125, lakovaný liatinový strmeň.

Rozsah balenia:

Od veľ. 25 – 50 vrátane 1 nastavovacej mierky.

Technický opis

Ø meracieho bubna	18 mm
Prevedenie Meracia plocha	osadený spekaným karbidom
Členenie meracieho bubna	1/50 mm
Ø vretena	6,35 mm
Odčítanie	0,01 mm
Stúpanie vretena	1/50 mm
Rozsah merania	50 - 75 mm
Kalibrácia	B2

Najväčšia prípustná chyba	2 µm
Norma	DIN 863
Meracia technika	analógová
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Strmeňový mikrometer

Služby

Kalibrácia DAkkS Strmeňový mikrometer vrátane nastavovacej mierky maximálny rozsah merania 100	022050 100
Kalibrácia Strmeňový mikrometer vrátane nastavovacej mierky maximálny rozsah merania 100	022040 100

Príslušenstvo

Nastavovací rozmer Celková dĺžka 50	421100 50
-------------------------------------	-----------