

Mitutoyo**Strmeňový mikrometer, Rozsah merania: 25-50mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	420540 25-50
GTIN	4946368543376
Trieda položky	44A

Popis**Prevedenie:****Veľmi jemne lapované meracie plochy s tvrdým kovom.**

Tvrdené, brúsené meracie vreteno. Fixovanie pomocou upínacej páky.

S račňou a izolačnou ochranou rúk. Merací bubon matne pochrómovaný.

S čisto vyrytými stupnicami a číslami v čiernej farbe.

S kombinovanou račňou pre jednoručné ovládanie a ovládanie v držiaku.**Rozsah balenia:**

Od veľ. 25 – 50 vrátane 1 nastavovacej mierky.

Technický opis

Hmotnosť	0,4 kg
Ø meracieho bubna	18 mm
Prevedenie Meracia plocha	osadený spekaným karbidom
Ø vretena	6,35 mm
Členenie meracieho bubna	1/50 mm
Rozsah merania	25 - 50 mm
Odčítanie	0,01 mm
Kalibrácia	B2
Najväčšia prípustná chyba	2 µm

Norma	DIN 863
Meracia technika	analógová
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Strmeňový mikrometer

Služby

Kalibrácia Strmeňový mikrometer vrátane nastavovacej mierky maximálny rozsah merania 100	022040 100
Kalibrácia DAkkS Strmeňový mikrometer vrátane nastavovacej mierky maximálny rozsah merania 100	022050 100

Príslušenstvo

Nastavovací rozmer Celková dĺžka 25	421100 25
-------------------------------------	-----------