

Mitutoyo**Strmeňový mikrometer, Rozsah merania: 0-25****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 420545 0-25 |
| GTIN | 4946368508542 |
| Trieda položky | 44A |

Popis**Prevedenie:**

Jemne lapované tvrdokovové meracie plochy. Kalené, brúsené meracie vreteno. Uzamykanie pomocou upínacej páky. S račňou a izolačnou ochranou rúk. Merací bubon pochrómovaný, brunovaný. S čisto vyrytými stupnicami a číslami v čiernej farbe. S kombinovanou račňou pre **jednoručné ovládanie** a ovládanie v držiaku. **Odčítanie 0,001 mm.**

Technický opis

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| Odčítanie | 0,001 mm |
| Ø vretena | 6,35 mm |
| Hmotnosť | 0,3 kg |
| Ø meracieho bubna | 18 mm |
| Prevedenie Meracia plocha | osadený spekaným karbidom |
| Členenie meracieho bubna | 1/50 mm |
| Rozsah merania | 0 - 25 mm |
| Kalibrácia | B1 |
| Najväčšia prípustná chyba | 2 µm |
| Norma | DIN 863 |

| | |
|------------------|----------------------|
| Meracia technika | analógová |
| Balenie | stabilný box |
| Druh produktu | Strmeňový mikrometer |

Služby

| | |
|--|------------|
| Kalibrácia DAkkS Strmeňový mikrometer bez nastavovacej mierky maximálny rozsah merania 100 | 022010 100 |
| Kalibrácia Strmeňový mikrometer bez nastavovacej mierky maximálny rozsah merania 25 | 022000 25 |