

Mitutoyo**Strmeňový mikrometer, Rozsah merania: 0-25mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	420545 0-25
GTIN	4946368508542
Trieda položky	44A

Popis**Prevedenie:**

Jemne lapované tvrdokovové meracie plochy. Kalené, brúsené meracie vreteno. Uzamykanie pomocou upínacej páky. S račňou a izolačnou ochranou rúk. Merací bubon pochrómovaný, brunovaný. S čisto vyrytými stupnicami a číslami v čiernej farbe. S kombinovanou račňou pre **jednoručné ovládanie** a ovládanie v držiaku. **Odčítanie 0,001 mm.**

Technický opis

Odčítanie	0,001 mm
Ø vretena	6,35 mm
Hmotnosť	0,3 kg
Ø meracieho bubna	18 mm
Prevedenie Meracia plocha	osadený spekaným karbidom
Členenie meracieho bubna	1/50 mm
Rozsah merania	0 - 25 mm
Kalibrácia	B1
Najväčšia prípustná chyba	2 µm
Norma	DIN 863

Meracia technika	analógová
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Strmeňový mikrometer

Služby

Kalibrácia DAkkS Strmeňový mikrometer bez nastavovacej mierky maximálny rozsah merania 100	022010 100
Kalibrácia Strmeňový mikrometer bez nastavovacej mierky maximálny rozsah merania 25	022000 25