

**Strmeňový mikrometer Stotinové členenie, Rozsah merania: 0-25mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	420750 0-25
GTIN	4045197203854
Trieda položky	42B

Popis**Prevedenie:**

Veľmi jemne lapované meracie plochy zo spekaného karbidu.

Tvrdené, brúsené meracie vreteno; fixovanie pomocou upínacej páky.
S račňou a izolačnou ochranou rúk.

Rozsah balenia:

Od veľ. 25 – 50, vrátane 1 nastavovacej mierky.

Technický opis

Rozsah merania	0 - 25 mm
Členenie meracieho bubna	1/100 mm
Odčítanie	0,01 mm
Ø vretena	8 mm
Ø meracieho bubna	30 mm
Kalibrácia	B1
Norma	DIN 863
Meracia technika	analógová
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Strmeňový mikrometer

Služby

Kalibrácia Strmeňový mikrometer bez nastavovacej mierky
maximálny rozsah merania 25

022000 25