

Mitutoyo**Strmeňový mikrometer, Rozsah merania: 100-125mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	420500 100-125
GTIN	4946368214979
Trieda položky	44A

Popis**Prevedenie:****Veľmi jemne lapované meracie plochy s tvrdým kovom.**

Tvrdené, brúsené meracie vreteno.

Fixovanie pomocou upínacej páky.

S račňou a izolačnou ochranou rúk.

S čisto gravírovanými stupnicovými dielmi a číslicami v čiernej farbe.

Od veľ. 100–125, lakovaný liatinový strmeň.

Rozsah balenia:

Od veľ. 25 – 50 vrátane 1 nastavovacej mierky.

Technický opis

Ø meracieho bubna	18 mm
Odčítanie	0,01 mm
Stúpanie vretena	1/50 mm
Ø vretena	6,35 mm
Členenie meracieho bubna	1/50 mm
Rozsah merania	100 - 125 mm
Prevedenie Meracia plocha	osadený spekaným karbidom
Kalibrácia	B2

Najväčšia prípustná chyba	3 µm
Norma	DIN 863
Meracia technika	analógová
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Strmeňový mikrometer

Služby

Kalibrácia DAkkS Strmeňový mikrometer vrátane nastavovacej mierky maximálny rozsah merania 200	022050 200
Kalibrácia Strmeňový mikrometer vrátane nastavovacej mierky maximálny rozsah merania 200	022040 200

Príslušenstvo

Nastavovací rozmer Celková dĺžka 100	421100 100
--------------------------------------	------------