

Mahr**Strmeňový mikrometer, Rozsah merania: 100-125mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|----------------|
| Číslo objednávky | 420410 100-125 |
| GTIN | 4059192003685 |
| Trieda položky | 43A |

Popis**Prevedenie:****Veľmi jemne lapované meracie plochy s tvrdým kovom.**

Tvrdené, brúsené meracie vreteno.

Fixovanie pomocou upínacej páky.

S račňou a izolačnou ochranou rúk.

S čisto gravírovanými stupnicovými dielmi a číslicami v čiernej farbe.

Rozsah balenia:

Od veľ. 25 – 50 vrátane 1 nastavovacej mierky.

Technický opis

| | |
|---------------------------|--------------|
| Odčítanie | 0,01 mm |
| Ø meracieho bubna | 17,5 mm |
| Členenie meracieho bubna | 1/50 mm |
| Ø vretena | 6,5 mm |
| Rozsah merania | 100 - 125 mm |
| Kalibrácia | B2 |
| Najväčšia prípustná chyba | 6 µm |
| Norma | DIN 863 |
| Meracia technika | analogová |

| | |
|---------------|----------------------|
| Balenie | stabilný box |
| Druh produktu | Strmeňový mikrometer |

Služby

| | |
|--|------------|
| Kalibrácia DAkkS Strmeňový mikrometer vrátane nastavovacej mierky maximálny rozsah merania 200 | 022050 200 |
| Kalibrácia Strmeňový mikrometer vrátane nastavovacej mierky maximálny rozsah merania 200 | 022040 200 |

Príslušenstvo

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Nastavovací rozmer Celková dĺžka 100 | 421100 100 |
|--------------------------------------|------------|