

**Strmeňový mikrometer Stotinové členenie, Rozsah merania: 25-50mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	420750 25-50
GTIN	4045197203861
Trieda položky	42B

**Popis****Prevedenie:**

**Veľmi jemne lapované meracie plochy zo spekaného karbidu.**

Tvrdené, brúsené meracie vreteno; fixovanie pomocou upínacej páky.  
S račňou a izolačnou ochranou rúk.

**Rozsah balenia:**

Od veľ. 25 – 50, vrátane 1 nastavovacej mierky.

**Technický opis**

Ø meracieho bubna	30 mm
Odčítanie	0,01 mm
Členenie meracieho bubna	1/100 mm
Ø vretena	8 mm
Rozsah merania	25 - 50 mm
Kalibrácia	B2
Norma	DIN 863
Meracia technika	analógová
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Strmeňový mikrometer

---

## Služby

Kalibrácia DAkkS Strmeňový mikrometer vrátane nastavovacej mierky maximálny rozsah merania 100

022050 100

Kalibrácia Strmeňový mikrometer vrátane nastavovacej mierky maximálny rozsah merania 100

022040 100

---

## Príslušenstvo

Nastavovací rozmer Celková dĺžka 25

421100 25