

**Skrutka s T-drážkou (10.9. /8.8.) jednotlivá, Typ: 1614125****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|----------------|
| Číslo objednávky | 375305 1614125 |
| GTIN | 4020772084431 |
| Trieda položky | 35A |

Popis**Prevedenie:**

Skrutka s T-drážkou, kovaná a valcovaný závit.

Štandardné vyhotovenie, trieda pevnosti = 10.9 (pre M6 – M12) a trieda pevnosti = 8.8 (pre M14 – M24).

Norma:

DIN 787

Rozsah balenia:

Jednotlivo, bez matice a podložky.

Zvláštne príslušenstvo:

Podložky, pozri č. 375340 a vysoké matice, pozri č. 375385.

Upozornenie:

- **Príklad odčítania – veľkosť 6625 znamená: T-drážka = 6 mm, závit G = M6, dĺžka L = 25 mm.**

Technický opis

| | |
|--------------------------|---------|
| malá šírka kameňa a | 15,7 mm |
| Výška k | 9 mm |
| Menovitý rozmer T-drážky | 16 mm |
| Dĺžka závitú b | 75 mm |
| Šírka kameňa e | 25 mm |
| Závit G | M14 |
| Dĺžka L | 125 mm |

| | |
|---------------|-------------------|
| Typ | 787 |
| Druh produktu | Skrutka s drážkou |