

Mitutoyo**Strmeňový mikrometer, Rozsah merania: 150-175mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	420500 150-175
GTIN	4946368214993
Trieda položky	44A

Popis**Prevedenie:****Velmi jemne lapované meracie plochy s tvrdým kovom.**

Tvrdené, brúsené meracie vreteno.

Fixovanie pomocou upínacej páky.

S račňou a izolačnou ochranou rúk.

S čisto gravírovanými stupnicovými dielmi a číslicami v čiernej farbe.

Od veľ. 100–125, lakovaný liatinový strmeň.

Rozsah balenia:

Od veľ. 25 – 50 vrátane 1 nastavovacej mierky.

Technický opis

Odčítanie	0,01 mm
Prevedenie Meracia plocha	osadený spekaným karbidom
Ø vretena	6,35 mm
Ø meracieho bubna	18 mm
Členenie meracieho bubna	1/50 mm
Stúpanie vretena	1/50 mm
Rozsah merania	150 - 175 mm
Kalibrácia	B2

Najväčšia prípustná chyba	4 µm
Norma	DIN 863
Meracia technika	analógová
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Strmeňový mikrometer

Služby

Kalibrácia DAkkS Strmeňový mikrometer vrátane nastavovacej mierky maximálny rozsah merania 200	022050 200
Kalibrácia Strmeňový mikrometer vrátane nastavovacej mierky maximálny rozsah merania 200	022040 200