

**Mitutoyo****Strmeňový mikrometer, Rozsah merania: 175-200mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	420500 175-200
GTIN	4946368215006
Trieda položky	44A

**Popis****Prevedenie:****Velmi jemne lapované meracie plochy s tvrdým kovom.**

Tvrdené, brúsené meracie vreteno.

Fixovanie pomocou upínacej páky.

S račňou a izolačnou ochranou rúk.

S čisto gravírovanými stupnicovými dielmi a číslicami v čiernej farbe.

Od veľ. 100–125, lakovaný liatinový strmeň.

**Rozsah balenia:**

Od veľ. 25 – 50 vrátane 1 nastavovacej mierky.

**Technický opis**

Prevedenie Meracia plocha	osadený spekaným karbidom
Odčítanie	0,01 mm
Stúpanie vretena	1/50 mm
Ø meracieho bubna	18 mm
Členenie meracieho bubna	1/50 mm
Ø vretena	6,35 mm
Rozsah merania	175 - 200 mm
Kalibrácia	B2

Najväčšia prípustná chyba	4 $\mu$ m
Norma	DIN 863
Meracia technika	analógová
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Strmeňový mikrometer

## Služby

Kalibrácia DAkkS Strmeňový mikrometer vrátane nastavovacej mierky maximálny rozsah merania 200	022050 200
Kalibrácia Strmeňový mikrometer vrátane nastavovacej mierky maximálny rozsah merania 200	022040 200