

**Skrutka s T-drážkou (10.9. /8.8.) jednotlivá, Typ: 1816250****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	375305 1816250
GTIN	4020772080600
Trieda položky	35A

**Popis****Prevedenie:**

Skrutka s T-drážkou, kovaná a valcovaný závit.

**Štandardné vyhotovenie**, trieda pevnosti = 10.9 (pre M6 – M12) a trieda pevnosti = 8.8 (pre M14 – M24).

**Norma:**

**DIN 787**

**Rozsah balenia:**

**Jednotlivo**, bez matice a podložky.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Podložky, pozri č. 375340 a vysoké matice, pozri č. 375385.

**Upozornenie:**

- **Príklad odčítania – veľkosť 6625 znamená: T-drážka = 6 mm, závit G = M6, dĺžka L = 25 mm.**

**Technický opis**

Výška k	10 mm
malá šírka kameňa a	17,7 mm
Dĺžka závitu b	150 mm
Menovitý rozmer T-drážky	18 mm
Šírka kameňa e	28 mm
Závit G	M16
Dĺžka L	250 mm

Typ	787
Druh produktu	Skrutka s drážkou