

Hartig

Veľký presný mikrometer s predĺžením koncovej mierky, Rozsah merania: 400-500mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	420920 400-500
GTIN	4250099610819
Trieda položky	46P

Popis**Prevedenie:**

Stabilný strmeň z ľahkého kovu s lakom podobným tepanému kovu s tepelnou ochranou rúk, trecou spojku a upínacím zariadením. Jemne lapované, tvrdokovové meracie plochy. Presnosť vyššia ako DIN 863. Prostredníctvom naskrutkovateľného, lapovaného a predĺženia koncovej mierky z tvrdého kovu sa zdvojnásobí merací rozsah. Vnútorňá stupnicová rúrka so stupnicami pre obidva meracie rozsahy.

Výhoda:

Veľmi veľký rozsah merania. Po výmene predĺženia koncovej mierky je mikrometer okamžite použiteľný. Nie je potrebná žiadna dodatočná nastavovacia mierka. Priame odčítanie 1/100 mm na veľkom stupnicovom bubienku.

Rozsah balenia:

Mikrometer s 1 predĺžením koncovej mierky. Bez nastavovacej mierky.

Upozornenie:

Vyhotovenia do rozsahu merania 2000 mm k dodaniu na vyžiadanie.

Špeciálne vyhovovania sú dostupné na vyžiadanie.

Technický opis

Rozsah merania	400 - 500 mm
Odčítanie	0,01 mm
Ø vretena	10 mm

Dráha merania Vreteno	50 mm
Členenie meracieho bubna	1/100 mm
Hmotnosť	5,6 kg
Ø meracieho bubna	24 mm
Kalibrácia	S3
Najväčšia prípustná chyba	8 µm
Norma	Výrobná norma
Meracia technika	analógová
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Strmeňový mikrometer

Služby

Kalibrácia Strmeňové mikrometre s predĺžením Rozsah merania 400-500

020450 400-500