

Mitutoyo**Velký strmeňový mikrometer, Rozsah merania: 700-800mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	420810 700-800
GTIN	2050001059994
Trieda položky	44A

Popis**Prevedenie:**

Tvrdené, brúsené meracie vreteno a meracie plochy; fixovanie pomocou upínacej páky. S račňou. Merací bubon antireflexne chrómovaný s 1/50 delením a čisto gravírovanými stupnicovými dielmi a číslicami v čiernej farbe.

4 ľahko vymeniteľné meracie nákovy poskytujú merací rozsah 100 mm na 1 veľkosť.

Technický opis

Ø meracieho bubna	21 mm
Počet nastavovacích mierok	4
Počet meracích nástavcov	4
Ø vretena	8 mm
Odčítanie	0,01 mm
Členenie meracieho bubna	1/50 mm
Dráha merania Vreteno	25 mm
Hmotnosť	14,8 kg
Rozsah merania	700 - 800 mm

Kalibrácia	S3
Najväčšia prípustná chyba	3 µm
Norma	Výrobná norma
Meracia technika	analógová
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Strmeňový mikrometer

Služby

Kalibrácia Strmeňové mikrometre s predĺžením Rozsah merania 700-800	020450 700-800
---	----------------