

Mitutoyo**Súprava digitálnych strmeňových mikrometrov IP65 s dátovým výstupom,
Rozsah merania: 0-100mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	421555 0-100
GTIN	4946368673219
Trieda položky	44A

Popis**Prevedenie:**

Vonkajší mikrometer č. 421525.

Funkcia:

IP65: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrany proti dotyku.

Rozsah balenia:

Vrátane nastavovacích mierok a úložného boxu.

Technický opis

Rozsah merania	0 - 100 mm
Počet nastavovacích mierok	3
Počet meracích skrutiek	4
Stupeň ochrany krytom IP	IP 65
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Norma	Výrobná norma
Rozhranie	USB rozhranie
Rozhranie	Rozhranie Digimatic

Meracia technika	digitálna
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	S2
Druh produktu	Strmeňový mikrometer

Služby

KalibráciaSúprava strmeňových mikrometrov Rozsah merania 0-100	020430 0-100
Kalibrácia DAkkSSúprava strmeňových mikrometrov Rozsah merania 0-100	020440 0-100

Príslušenstvo

Pripojovací kábel s tlačidlom Data Typ USB2	497445 USB2
Pripojovací kábel s tlačidlom Data Typ D1	497445 D1
Nastavovací rozmer Celková dĺžka 50	421100 50
Pripojovací kábel s tlačidlom Data Typ D2	497445 D2
Multifunkčný prijímač / rozhranie klávesnice USB BOX Typ	498975
Nastavovací rozmer Celková dĺžka 25	421100 25
Prijímač/rozhranie klávesnice USB Typ	498965
Nastavovací rozmer Celková dĺžka 75	421100 75
Vysielač Typ S16E	498966 S16E
Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií 357	081560 357