

## Mitutoyo

### Digitálny strmeňový mikrometer IP65, Rozsah merania: 25-50mm



## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 421515 25-50  |
| GTIN             | 4946368672915 |
| Trieda položky   | 44A           |

## Popis

### Prevedenie:

Medze presnosti presnejšie ako požiadavky z **DIN 863**.

Extra veľký LCD ukazovateľ (7,5 mm) pre bezchybné, rýchle odčítanie, blokovanie klávesnice.

Meracie plochy osadené tvrdým kovom.

### Vyhotovenie chránené proti nárazom.

Meracie vreteno tvrdené a brúsené.

### Funkcia:

IP65: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrany proti dotyku.

### Rozsah balenia:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. 357, 1. nastavovacia mierka od veľ. 25–50.

### Zvláštne príslušenstvo:

č. 421525 a 421527, dátový kábel č. 497445.

## Technický opis

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Rozsah merania            | 25 - 50 mm |
| Stúpanie vretena          | 0,5 mm     |
| Ø vretena                 | 6,35 mm    |
| Najväčšia prípustná chyba | 2 µm       |
| Odčítanie                 | 0,001 mm   |
| Kalibrácia                | B1         |

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Kalibrácia                             | B2                    |
| Počet obsiahnutých batérií             | 1                     |
| Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081560 357            |
| Stupeň ochrany krytom IP               | IP 65                 |
| Zásobovanie energiou                   | Prevádzka s batériami |
| Norma                                  | Výrobná norma         |
| Meracia technika                       | digitálna             |
| Balenie                                | stabilný box          |
| Druh produktu                          | Strmeňový mikrometer  |

### Služby

|  |            |
|--|------------|
| Kalibrácia DAkkS Strmeňový mikrometer vrátane nastavovacej mierky maximálny rozsah merania 100 | 022050 100 |
| Kalibrácia Strmeňový mikrometer vrátane nastavovacej mierky maximálny rozsah merania 100       | 022040 100 |

### Príslušenstvo

|  |            |
|--|------------|
| Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií 357 | 081560 357 |
| Nastavovací rozmer Celková dĺžka 25                  | 421100 25  |