

Mitutoyo**Digitálny strmeňový mikrometer veľká, Rozsah merania: 0-150mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	421558 0-150
GTIN	4946368695884
Trieda položky	44A

Popis**Prevedenie:**

Tvrdené, brúsené meracie vreteno a meracie plochy; fixovanie pomocou upínacej páky. S račňou. **6 ľahko vymeniteľných meracích nákov poskytuje merací rozsah 150 mm na jednu súpravu.**

Funkcia:

IP65: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrany proti dotyku.

Presnosť:

(4 + L / 75) μm.

Rozsah balenia:

Vrátane meracieho vretena, nastavovacích mierok, 1 batérie č. 081560 veľ. 357.

Zvláštne príslušenstvo:

Dátový kábel č. 497445.

Technický opis

Ø vretena	6,35 mm
Hmotnosť	0,96 kg
Rozsah merania	0 - 150 mm
Ø meracieho bubna	18 mm
Dráha merania Vreteno	25 mm

Stúpanie vretena	0,5 mm
Počet nastavovacích mierok	5
Odčítanie	0,001 mm
Kalibrácia	S3
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 357
Počet obsiahnutých batérií	1
Stupeň ochrany krytom IP	IP 65
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Norma	DIN 863
Rozhranie	USB rozhranie
Rozhranie	Rozhranie Digimatic
Meracia technika	digitálna
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Strmeňový mikrometer

Služby

Kalibrácia Strmeňové mikrometre s predĺžením Rozsah merania 0-150	020450 0-150
---	--------------

Príslušenstvo

Nastavovací rozmer Celková dĺžka 75	421100 75
Nastavovací rozmer Celková dĺžka 25	421100 25
Vysielač Typ S16E	498966 S16E
Nastavovací rozmer Celková dĺžka 50	421100 50
Prijímač/rozhranie klávesnice USB Typ	498965
Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií 357	081560 357
Pripojovací kábel tlačidlom Data Typ USB2	497445 USB2
Pripojovací kábel tlačidlom Data Typ D2	497445 D2
Nastavovací rozmer Celková dĺžka 100	421100 100

Multifunkčný prijímač / rozhranie klávesnice USB BOX Typ	498975
Pripojovací kábel s tlačidlom Data Typ D1	497445 D1