

Hartig

Presný mikrometer s dráhou vretena 50 mm, Rozsah merania: 0-50mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	420900 0-50
GTIN	4250099609189
Trieda položky	46P

Popis**Prevedenie:**

Stabilný liatinový strmeň s lakom podobným tepanému kovu s tepelnou ochranou rúk, trecou spojkou a upínacím zariadením. Jemne lapované, tvrdokovové meracie plochy. Presnosť vyššia ako DIN 863.

Výhoda:

50 mm dráha vretena, ideálne pre väčšie meracie rozsahy. Priame odčítanie 1/100 mm na veľkom stupnicovom bubienku.

Rozsah balenia:

Bez nastavovacej mierky.

Technický opis

Ø vretena	8 mm
Členenie meracieho bubna	1/100 mm
Rozsah merania	0 - 50 mm
Ø meracieho bubna	24 mm
Odčítanie	0,01 mm
Kalibrácia	B1
Najväčšia prípustná chyba	3 µm
Norma	Výrobná norma
Meracia technika	analogová

Balenie	stabilný box
Druh produktu	Strmeňový mikrometer

Služby

Kalibrácia Strmeňový mikrometer bez nastavovacej mierky maximálny rozsah merania 100	022000 100
Kalibrácia DAkkS Strmeňový mikrometer bez nastavovacej mierky maximálny rozsah merania 100	022010 100