

Garant**Súprava špirálových vrtákov HSS č. 114200 v kazete, bez povlaku, Typ: 6-10****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	115160 6-10
GTIN	4045197024596
Trieda položky	11B

Popis**Prevedenie:**

Skladá sa zo špirálových vrtákov DIN 338.

Normálna hrúbka jadra bez vzostupu jadra.

Presný zábrus hrotu.

Obrúsené, veľkopriestorové upínacie drážky s úzkym zatočením.

Na hladko obrúsený povrch.

So zahrotením tvar A od veľkosti 2,0 mm.

Technický opis

Rozsah vrtania	6 - 10 mm
Počet vrtákov	41
Vždy stúpajúce vrtanie	0,1 mm
Stopka	Valcová stopka
Počet rezných hrán Z	2
Povrchová úprava	bez povlaku

Technický list

Rezný materiál	HSS
Norma	DIN 338
Typ	W
Tolerancia menovitého Ø	h8
Uhol špičky	130 Stupeň
Uhol sklonu zubov	35-40 Stupeň
Vnútorne chladenie	nie
s kazetou	áno
Farebný krúžok	žltá
Druh produktu	Špirálový vrták

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	70	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	45	N
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný	40	N
Olej	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		

Príslušenstvo

Špirálový vrták HSSW Ø DC h8 9,5	114200 9,5
Špirálový vrták HSSW Ø DC h8 8,1	114200 8,1
Špirálový vrták HSSW Ø DC h8 8,5	114200 8,5
Špirálový vrták HSSW Ø DC h8 9,4	114200 9,4
Špirálový vrták HSSW Ø DC h8 7	114200 7
Špirálový vrták HSSW Ø DC h8 8,9	114200 8,9
Špirálový vrták HSSW Ø DC h8 6,3	114200 6,3
Špirálový vrták HSSW Ø DC h8 7,7	114200 7,7

Špirálový vrták HSSW Ø DC h8 6	114200 6
Špirálový vrták HSSW Ø DC h8 10	114200 10
Špirálový vrták HSSW Ø DC h8 6,5	114200 6,5
Špirálový vrták HSSW Ø DC h8 7,5	114200 7,5
Špirálový vrták HSSW Ø DC h8 9,2	114200 9,2
Špirálový vrták HSSW Ø DC h8 8,4	114200 8,4
Špirálový vrták HSSW Ø DC h8 9,8	114200 9,8
Špirálový vrták HSSW Ø DC h8 8	114200 8
Špirálový vrták HSSW Ø DC h8 8,6	114200 8,6
Špirálový vrták HSSW Ø DC h8 6,6	114200 6,6
Špirálový vrták HSSW Ø DC h8 7,1	114200 7,1
Špirálový vrták HSSW Ø DC h8 7,8	114200 7,8
Špirálový vrták HSSW Ø DC h8 7,2	114200 7,2
Špirálový vrták HSSW Ø DC h8 6,1	114200 6,1
Špirálový vrták HSSW Ø DC h8 6,7	114200 6,7
Špirálový vrták HSSW Ø DC h8 9,6	114200 9,6
Špirálový vrták HSSW Ø DC h8 8,2	114200 8,2
Špirálový vrták HSSW Ø DC h8 9,1	114200 9,1
Špirálový vrták HSSW Ø DC h8 9,3	114200 9,3
Špirálový vrták HSSW Ø DC h8 6,9	114200 6,9
Špirálový vrták HSSW Ø DC h8 9,9	114200 9,9
Špirálový vrták HSSW Ø DC h8 7,6	114200 7,6
Špirálový vrták HSSW Ø DC h8 9	114200 9
Špirálový vrták HSSW Ø DC h8 6,2	114200 6,2
Špirálový vrták HSSW Ø DC h8 7,3	114200 7,3
Špirálový vrták HSSW Ø DC h8 9,7	114200 9,7
Špirálový vrták HSSW Ø DC h8 6,8	114200 6,8
Špirálový vrták HSSW Ø DC h8 8,8	114200 8,8
Špirálový vrták HSSW Ø DC h8 7,4	114200 7,4

Špirálový vrták HSSW Ø DC h8 7,9	114200 7,9
Špirálový vrták HSSW Ø DC h8 8,7	114200 8,7
Špirálový vrták HSSW Ø DC h8 6,4	114200 6,4
Špirálový vrták HSSW Ø DC h8 8,3	114200 8,3
Prázdná kazeta na špirálové vrtáky DIN 338 Typ 6-10	115470 6-10