

Mitutoyo

Digitálny strmeňový mikrometer IP65, Rozsah merania: 75-100mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	421515 75-100
GTIN	4946368672939
Trieda položky	44A

Popis

Prevedenie:

Medze presnosti presnejšie ako požiadavky z **DIN 863**.

Extra veľký LCD ukazovateľ (7,5 mm) pre bezchybné, rýchle odčítanie, blokovanie klávesnice.

Meracie plochy osadené tvrdým kovom.

Vyhotovenie chránené proti nárazom.

Meracie vreteno tvrdené a brúsené.

Funkcia:

IP65: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrany proti dotyku.

Rozsah balenia:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. 357, 1. nastavovacia mierka od veľ. 25–50.

Zvláštne príslušenstvo:

č. 421525 a 421527, dátový kábel č. 497445.

Technický opis

Ø vretena	6,35 mm
Rozsah merania	75 - 100 mm
Stúpanie vretena	0,5 mm
Najväčšia prípustná chyba	3 µm
Odčítanie	0,001 mm
Kalibrácia	B1

Kalibrácia	B2
Počet obsiahnutých batérií	1
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 357
Stupeň ochrany krytom IP	IP 65
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Norma	Výrobná norma
Meracia technika	digitálna
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Strmeňový mikrometer

Služby

Kalibrácia Strmeňový mikrometer vrátane nastavovacej mierky maximálny rozsah merania 100	022040 100
Kalibrácia DAkkS Strmeňový mikrometer vrátane nastavovacej mierky maximálny rozsah merania 100	022050 100

Príslušenstvo

Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií 357	081560 357
Nastavovací rozmer Celková dĺžka 75	421100 75