

**Skrutka s T-drážkou (12.9.) jednotlivá, Typ: 2424160****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	375310 2424160
GTIN	4020772086473
Trieda položky	35A

**Popis****Prevedenie:**

Skrutka s T-drážkou, kovaná a valcovaný závit.

**Vysoko pevné vyhotovenie**, trieda pevnosti = 12.9.

**Norma:**

**DIN 787**

**Rozsah balenia:**

**Jednotlivo**, bez matice a podložky.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Podložky, pozri č. 375340 a vysoké matice, pozri č. 375385.

**Upozornenie:**

- **Príklad odčítania – veľkosť 6625 znamená: T-drážka = 6 mm, závit G = M6, dĺžka L = 25 mm.**

**Technický opis**

Výška k	16 mm
malá šírka kameňa a	23,7 mm
Šírka kameňa e	40 mm
Menovitý rozmer T-drážky	24 mm
Dĺžka závitu b	110 mm
Závit G	M24
Dĺžka L	160 mm
Typ	787

Druh produktu

Skrutka s drážkou