

HOLEX**Pár dvojitych prizmat so strmeňom nehrdzavejúce, Dĺžka×šírka: 50X40mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	447020 50X40
GTIN	4045197205056
Trieda položky	42D

Popis

Prevedenie:

Presné vyhotovenie, **tolerancia rovinnosti a rovnobežnosti 0,004 mm**. Prizma z tvrdenej ocele, uvoľnenej a párovo jemne brúsenej. Rôzne hlboké hranolové zárezy; 2 dosadacie plochy. Silný upínací držiak s kolíkovou rukoväťou na pevné upnutie obrobkov. Z nehrdzavejúcej ocele.

Technický opis

Výška	40 mm
pre Ø hriadeľa	5 - 30 mm
Hmotnosť na kus	0,55 kg
Šírka	40 mm
Dĺžka	50 mm
všetky diely	kalené
Kalibrácia	Cena na vyžiadanie

Druh produktu

Prizma