

Mitutoyo

Digitálny strmeňový mikrometer IP65 s dátovým výstupom, Rozsah merania: 25-50mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	421525 25-50
GTIN	4946368672830
Trieda položky	44A

Popis

Prevedenie:

Medze presnosti presnejšie ako požiadavky z **DIN 863**.

Extra veľký LCD ukazovateľ (7,5 mm) pre bezchybné, rýchle odčítanie, blokovanie klávesnice.

Meracie plochy osadené tvrdým kovom.

Vyhotovenie chránené proti nárazom.

Meracie vreteno tvrdené a brúsené.

Funkcia:

IP65: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrany proti dotyku.

Rozsah balenia:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. 357, 1. nastavovacia mierka od veľ. 25–50.

Zvláštne príslušenstvo:

č. 421525 a 421527, dátový kábel č. 497445.

Technický opis

Rozsah merania	25 - 50 mm
Stúpanie vretena	0,5 mm
Ø vretena	6,35 mm
Najväčšia prípustná chyba	2 µm
Odčítanie	0,001 mm

Kalibrácia	B2
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 357
Počet obsiahnutých batérií	1
Stupeň ochrany krytom IP	IP 65
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Norma	Výrobná norma
Rozhranie	USB rozhranie
Rozhranie	Rozhranie Digimatic
Meracia technika	digitálna
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Strmeňový mikrometer

Služby

Kalibrácia DAkkS Strmeňový mikrometer vrátane nastavovacej mierky maximálny rozsah merania 100	022050 100
Kalibrácia Strmeňový mikrometer vrátane nastavovacej mierky maximálny rozsah merania 100	022040 100

Príslušenstvo

Pripojovací kábel s tlačidlom Data Typ D2	497445 D2
Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií 357	081560 357
Multifunkčný prijímač / rozhranie klávesnice USB BOX Typ	498975
Prijímač/rozhranie klávesnice USB Typ	498965
Vysielač Typ S16E	498966 S16E
Pripojovací kábel s tlačidlom Data Typ D1	497445 D1
Pripojovací kábel s tlačidlom Data Typ USB2	497445 USB2
Nastavovací rozmer Celková dĺžka 25	421100 25