

**Rysovacie posuvné meradlo, Rozsah merania: 300mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	446300 300
GTIN	4045197204936
Trieda položky	42D

**Popis****Prevedenie:**

Matne chrómované, s čisto gravírovanou stupnicou.

**Technický opis**

Dĺžka rysovacej koľajnice	160 mm
Rozsah merania	0 - 300 mm
Najväčšia prípustná chyba	100 µm
Členenie/odčítanie	0,05 mm
Norma	Výrobná norma
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely	kalené
Povrch	matne chrómované
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	A1
Meracia technika	analogová
Druh produktu	Rysovacie posuvné meradlo

**Služby**

Kalibrácia DAkkSPosuvné meradlo/hĺbkové posuvné  
meradlo maximálny rozsah merania 300

021010 300

KalibráciaPosuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo  
maximálny rozsah merania 300

021000 300