

**Mitutoyo****Velký strmeňový mikrometer, Rozsah merania: 200-300mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	420810 200-300
GTIN	4946368215136
Trieda položky	44A

**Popis****Prevedenie:**

Tvrdené, brúsené meracie vreteno a meracie plochy; fixovanie pomocou upínacej páky. S račňou. Merací bubon antireflexne chrómovaný s 1/50 delením a čisto gravírovanými stupnicovými dielmi a číslicami v čiernej farbe.

**4 ľahko vymeniteľné meracie nákovy poskytujú merací rozsah 100 mm na 1 veľkosť.**

**Technický opis**

Ø meracieho bubna	18 mm
Rozsah merania	200 - 300 mm
Ø vretena	6,35 mm
Odčítanie	0,01 mm
Dráha merania Vreteno	25 mm
Hmotnosť	3,4 kg
Počet meracích nástavcov	4
Počet nastavovacích mierok	4
Členenie meracieho bubna	1/50 mm

Kalibrácia	S3
Najväčšia prípustná chyba	3 µm
Norma	Výrobná norma
Meracia technika	analógová
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Strmeňový mikrometer

### Služby

Kalibrácia Strmeňové mikrometre s predĺžením Rozsah merania 200-300	020450 200-300
---	----------------