

**Strmeňový mikrometer Stotinové členenie, Rozsah merania: 50-75mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	420750 50-75
GTIN	4045197203878
Trieda položky	42B

Popis**Prevedenie:**

Veľmi jemne lapované meracie plochy zo spekaného karbidu.

Tvrdené, brúsené meracie vreteno; fixovanie pomocou upínacej páky.
S račňou a izolačnou ochranou rúk.

Rozsah balenia:

Od veľ. 25 – 50, vrátane 1 nastavovacej mierky.

Technický opis

Ø meracieho bubna	30 mm
Odčítanie	0,01 mm
Ø vretena	8 mm
Rozsah merania	50 - 75 mm
Členenie meracieho bubna	1/100 mm
Kalibrácia	B2
Norma	DIN 863
Meracia technika	analógová
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Strmeňový mikrometer

Služby

Kalibrácia DAkkS Strmeňový mikrometer vrátane nastavovacej mierky maximálny rozsah merania 100

022050 100

Kalibrácia Strmeňový mikrometer vrátane nastavovacej mierky maximálny rozsah merania 100

022040 100

Príslušenstvo

Nastavovací rozmer Celková dĺžka 50

421100 50