

**Mitutoyo****Velký strmeňový mikrometer, Rozsah merania: 300-400mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	420810 300-400
GTIN	4946368215143
Trieda položky	44A

**Popis****Prevedenie:**

Tvrdené, brúsené meracie vreteno a meracie plochy; fixovanie pomocou upínacej páky. S račňou. Merací bubon antireflexne chrómovaný s 1/50 delením a čisto gravírovanými stupnicovými dielmi a číslicami v čiernej farbe.

**4 ľahko vymeniteľné meracie nákovy poskytujú merací rozsah 100 mm na 1 veľkosť.**

**Technický opis**

Dráha merania Vreteno	25 mm
Členenie meracieho bubna	1/50 mm
Počet nastavovacích mierok	4
Ø vretena	8 mm
Rozsah merania	300 - 400 mm
Ø meracieho bubna	21 mm
Odčítanie	0,01 mm
Počet meracích nastavcov	4
Hmotnosť	5,3 kg

Kalibrácia	S3
Najväčšia prípustná chyba	3 µm
Norma	Výrobná norma
Meracia technika	analógová
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Strmeňový mikrometer

### Služby

Kalibrácia Strmeňové mikrometre s predĺžením Rozsah merania 300-400	020450 300-400
---	----------------