

**Strmeňový mikrometer Stotinové členenie, Rozsah merania: 75-100mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	420750 75-100
GTIN	4045197203885
Trieda položky	42B

Popis**Prevedenie:**

Veľmi jemne lapované meracie plochy zo spekaného karbidu.

Tvrdené, brúsené meracie vreteno; fixovanie pomocou upínacej páky.
S račňou a izolačnou ochranou rúk.

Rozsah balenia:

Od veľ. 25 – 50, vrátane 1 nastavovacej mierky.

Technický opis

Členenie meracieho bubna	1/100 mm
Rozsah merania	75 - 100 mm
Ø vretena	8 mm
Odčítanie	0,01 mm
Ø meracieho bubna	30 mm
Kalibrácia	B2
Norma	DIN 863
Meracia technika	analógová
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Strmeňový mikrometer

Služby

Kalibrácia Strmeňový mikrometer vrátane nastavovacej mierky maximálny rozsah merania 100

022040 100

Kalibrácia DAkkS Strmeňový mikrometer vrátane nastavovacej mierky maximálny rozsah merania 100

022050 100

Príslušenstvo

Nastavovací rozmer Celková dĺžka 75

421100 75