

**Skrutková vrtačka HSS č. 114360 ako súprava náplní, TiN, Typ: 6-10****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	115265 6-10
GTIN	4045197024732
Trieda položky	12B

Popis**Prevedenie:**

Skladá sa zo špirálových vrtákov DIN 338.
Normálna hrúbka jadra bez vzostupu jadra.
Precízny zábrus hrotu.

Profilové brúsenie:

Vysoká presnosť obvodovej hádzavosti a rozstupu, vrtáky na sériovú výrobu.
S hrotom typu C od veľkosti 2,4 mm.

Technický opis

Počet vrtákov	41
Rozsah vrtania	6 - 10 mm
Vždy stúpajúce vrtanie	0,1 mm
Stopka	Valcová stopka
Počet rezných hrán Z	2
Povrchová úprava	TiN
Rezný materiál	HSS
Norma	DIN 338
Typ	N

Tolerancia menovitého Ø	h8
Uhol špičky	118 Stupeň
Uhol sklonu zubov	35-40 Stupeň
Vnútorne chladenie	nie
s kazetou	nie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Špirálový vrták

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	56	N
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný	50	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	50	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	37	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	31	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	podmienene vhodný	12	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	podmienene vhodný	10	P
INOX < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	15	M
INOX > 900 N/mm ²	podmienene vhodný	10	M
Ti > 850 N/mm ²	podmienene vhodný	6	S
GG(G)	vhodný	31	K
CuZn	podmienene vhodný	80	N
Olej	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		

Príslušenstvo

Špirálový vrták HSSN Ø DC h8 6,7	114360 6,7
Špirálový vrták HSSN Ø DC h8 7,3	114360 7,3

Špirálový vrták HSSN Ø DC h8 6,5	114360 6,5
Špirálový vrták HSSN Ø DC h8 7,7	114360 7,7
Špirálový vrták HSSN Ø DC h8 6,4	114360 6,4
Špirálový vrták HSSN Ø DC h8 8,7	114360 8,7
Špirálový vrták HSSN Ø DC h8 9,9	114360 9,9
Špirálový vrták HSSN Ø DC h8 8,4	114360 8,4
Špirálový vrták HSSN Ø DC h8 7,2	114360 7,2
Špirálový vrták HSSN Ø DC h8 7,5	114360 7,5
Špirálový vrták HSSN Ø DC h8 9,7	114360 9,7
Špirálový vrták HSSN Ø DC h8 9	114360 9
Špirálový vrták HSSN Ø DC h8 8,9	114360 8,9
Špirálový vrták HSSN Ø DC h8 7,6	114360 7,6
Špirálový vrták HSSN Ø DC h8 6,8	114360 6,8
Špirálový vrták HSSN Ø DC h8 7,8	114360 7,8
Špirálový vrták HSSN Ø DC h8 8,6	114360 8,6
Špirálový vrták HSSN Ø DC h8 6,2	114360 6,2
Špirálový vrták HSSN Ø DC h8 8	114360 8
Špirálový vrták HSSN Ø DC h8 7	114360 7
Špirálový vrták HSSN Ø DC h8 6,6	114360 6,6
Špirálový vrták HSSN Ø DC h8 8,2	114360 8,2
Špirálový vrták HSSN Ø DC h8 9,1	114360 9,1
Špirálový vrták HSSN Ø DC h8 6,3	114360 6,3
Špirálový vrták HSSN Ø DC h8 8,3	114360 8,3
Špirálový vrták HSSN Ø DC h8 6,1	114360 6,1
Špirálový vrták HSSN Ø DC h8 6,9	114360 6,9
Špirálový vrták HSSN Ø DC h8 8,8	114360 8,8
Špirálový vrták HSSN Ø DC h8 9,2	114360 9,2
Špirálový vrták HSSN Ø DC h8 7,4	114360 7,4
Špirálový vrták HSSN Ø DC h8 7,1	114360 7,1

Špirálový vrták HSSN Ø DC h8 9,8	114360 9,8
Špirálový vrták HSSN Ø DC h8 9,5	114360 9,5
Špirálový vrták HSSN Ø DC h8 10	114360 10
Špirálový vrták HSSN Ø DC h8 9,6	114360 9,6
Špirálový vrták HSSN Ø DC h8 8,1	114360 8,1
Špirálový vrták HSSN Ø DC h8 9,4	114360 9,4
Špirálový vrták HSSN Ø DC h8 7,9	114360 7,9
Špirálový vrták HSSN Ø DC h8 8,5	114360 8,5
Špirálový vrták HSSN Ø DC h8 9,3	114360 9,3