

Garant**Základná doska ZeroClamp (podľa typu stroja / stola), Typ: 10089****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 360014 10089 |
| GTIN | 4045197377067 |
| Trieda položky | 310 |

Popis**Prevedenie:**

Stredový otvor Ø 25 H7 na upnutie strediacej sady. Upínanie v nulovom bode systému GARANT ZeroClamp je dôležitou funkciou moderných výrobných systémov, najmä v automatizovanej výrobe. Vďaka špeciálnemu kontaktnému rozhraniu zabezpečuje presnú a spoľahlivú opakovateľnosť nulového bodu. Pneumatická upínacia sila systému bezpečne drží obrobky v požadovanej polohe, čo umožňuje rýchlu a presnú výmenu obrobkov bez nutnosti ich premiestňovania. Tým sa znižuje náročnosť nastavenia a zvyšuje sa produktivita. Upínanie v nulovom bode systému GARANT ZeroClamp je nevyhnutné pre efektívne výrobné procesy. Zistite viac o inovatívnej technológii GARANT ZeroClamp a optimalizujte svoju výrobu.

Materiál:

Základná doska z vysoko pevného hliníka, s povrchovou úpravou.

Všetky komponenty upínacieho hrncu z nehrdzavejúcej ocele alebo z ocele s antikoróznou ochranou.

Zvláštne príslušenstvo:

Upínací čap č. 360025, pripojovacie bloky č. 360017 veľ. 12808 a veľ. 12805.

Upozornenie:

Obrázok sa môže podľa typu stroja odlišovať.

Technický opis

| | |
|------------------------|--------|
| Počet upínacích hrncov | 6 |
| Šírka B | 500 mm |

| | |
|--|----------------|
| Ø upínacieho hrnca | 120 mm |
| Typ | 10089 |
| vhodné pre typ stroja | DMG DMU 50 |
| Ø A | 630 mm |
| Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia S | 200 mm |
| Výška H | 44 mm |
| Křížna pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia | nie |
| Séria | ZeroClamp |
| Druh produktu | Základná doska |

Príslušenstvo

| | |
|---|------------------|
| Upínací čap ZeroClamp s vnútorným závitom Typ 25M10/138 | 360025 25M10/138 |
| Pripojovací blok ZeroClamp Typ 12805 | 360017 12805 |
| Upínací čap ZeroClamp s vnútorným závitom Typ 25M16/138 | 360025 25M16/138 |
| Upínací čap ZeroClamp s vnútorným závitom Typ 16M8 | 360025 16M8 |
| Pripojovací blok ZeroClamp Typ 12808 | 360017 12808 |
| Upínací čap ZeroClamp s vnútorným závitom Typ 25M10 | 360025 25M10 |
| Upínací čap ZeroClamp s vnútorným závitom Typ 18M12/138 | 360025 18M12/138 |
| Krycí plech pre základnú dosku ZeroClamp Typ 11648 | 360021 11648 |
| Upínací čap ZeroClamp s vnútorným závitom Typ 12M10/90 | 360025 12M10/90 |
| Upínací čap ZeroClamp s vnútorným závitom Typ 12M10 | 360025 12M10 |
| Upínací čap ZeroClamp s vnútorným závitom Typ 12M10/138 | 360025 12M10/138 |
| Upínací čap ZeroClamp s vnútorným závitom Typ 16M10 | 360025 16M10 |
| Upínací čap ZeroClamp s vnútorným závitom Typ 14M12/90 | 360025 14M12/90 |

| | |
|--|------------------|
| Upínací čap ZeroClamp s vnitřním závitom Typ 18M16 | 360025 18M16 |
| Upínací čap ZeroClamp s vnitřním závitom Typ 18M12 | 360025 18M12 |
| Upínací čap ZeroClamp s vnitřním závitom Typ 18M16/138 | 360025 18M16/138 |