

Garant**Príložený uholník nehrdzavejúci, presnosť 0, Dĺžka ramien: 50X40mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	451020 50X40
GTIN	4045197443830
Trieda položky	41G

Popis

Prevedenie:

Presný uholník z nehrdzavejúcej ocele, plne kalený a odľahčený od napätia. Vysoké brúsené hrany a obzvlášť presne upravené, rovné brúsené strany.

Použitie:

Pre kontrolu a najpresnejšiu prácu.

Presnosť:

DIN 875/0 – uhlová tolerancia napr. pri veľkosti 100×70 = 0,007 mm.

Technický opis

Pravouhlost'	0,007 mm
Prierez ramena	15×4 mm
Dĺžka ramien	50×40 mm
Kalibrácia	F1
Norma	DIN 875
Presnosť	0

Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely	kalené
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Príložený uholník

Služby

Kalibrácia Plochý, dorazový a vlasový uholník maximálna dĺžka ramena 100	025000 100
Kalibrácia DAkkSPlochý, dorazový a vlasový uholník maximálna dĺžka ramena 750	025010 750