

**Garant**

**Vlasový uholník kalený, ploché prevedenie nehrdzavejúci, presnosť 00, Dĺžka ramien: 75X50mm**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	450010 75X50
GTIN	4045197443946
Trieda položky	41G

**Popis****Prevedenie:**

**Maximálna presnosť.** S dvomi kuželovitými vlasovými meracími hranami na dlhom ramene. Celé tvrdené a odľahčené. Vysoké hrany brúsené a lapované, ploché strany brúsené.

**Použitie:**

Pre skúšobné práce v metóde svetelnej štrbiny.

**Technický opis**

Dĺžka krátkeho ramena	50 mm
Pravouhlosť	0,003 mm
Prierez ramena	15×4 mm
Dĺžka dlhého ramena	75 mm
Norma	DIN 875/00
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX

všetky diely	kalené
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	F1
Druh produktu	Vlasový uholník

**Služby**

Kalibrácia DAkkSPlochý, dorazový a vlasový uholník maximálna dĺžka ramena 750	025010 750
KalibráciaPlochý, dorazový a vlasový uholník maximálna dĺžka ramena 100	025000 100