

Garant**Vlasový príložný uholník nehrdzavejúci, presnosť 00, Dĺžka ramien: 100X70mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	450020 100X70
GTIN	4045197443991
Trieda položky	41G

Popis

Prevedenie:

Maximálna presnosť. S dvomi kuželovitými vlasovými meracími hranami na dlhom ramene. Celé tvrdené a odľahčené. Vysoké hrany brúsené a lapované, ploché strany brúsené.

So silným dorazovým ramenom.

Použitie:

Pre skúšobné práce v metóde svetelnej štrbiny.

Technický opis

Prierez ramena dlhého ramena	20×3,5 mm
Dĺžka krátkeho ramena	70 mm
Pravouhlost'	0,003 mm
Prierez ramena krátkeho ramena	18×12 mm
Dĺžka dlhého ramena	100 mm
Norma	DIN 875/00

Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely	kalené
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	F1
Druh produktu	Vlasový uholník

Služby

Kalibrácia Plochý, dorazový a vlasový uholník maximálna dĺžka ramena 100	025000 100
Kalibrácia DAKKSPlochý, dorazový a vlasový uholník maximálna dĺžka ramena 750	025010 750