

**Strmeňový mikrometer na drážky, Rozsah merania: 75-100mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	421900 75-100
GTIN	4045197203984
Trieda položky	42B

**Popis****Prevedenie:**

S nekrútiacim vretenom a plochými meracími reznými hranami. Meracie vreteno a nákovka z tvrdenej ocele, ovládacie a odčítacie časti matne chrómované.

**Rozsah balenia:**

Od veľ. 25 – 50 vrátane 1 nastavovacej mierky.

**Technický opis**

Rozsah merania	75 - 100 mm
Meracie brity Šírka	0,75 mm
Členenie meracieho bubna	1/50 mm
Ø vretena	8 mm
Meracie brity Dĺžka	6,5 mm
Stúpanie vretena	0,5 mm
Odčítanie	0,01 mm
Kalibrácia	B2
Norma	DIN 863
Meracia technika	analógová
Balenie	stabilný box

Druh produktu

Strmeňový mikrometer

**Služby**Kalibrácia Strmeňový mikrometer vrátane nastavovacej  
mierky maximálny rozsah merania 100

022040 100

Kalibrácia DAkkS Strmeňový mikrometer vrátane  
nastavovacej mierky maximálny rozsah merania 100

022050 100

**Príslušenstvo**

Nastavovací rozmer Celková dĺžka 75

421100 75