

Garant**Príložený uholník nehrdzavejúci, presnosť 1, Dĺžka ramien: 500X330****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	451040 500X330
GTIN	4045197444240
Trieda položky	41G

Popis

Prevedenie:

Vysoké hrany a ploché strany presne brúsené. Skúšobné plochy jemne brúsené. Uholník z nehrdzavejúcej ocele, plne kalený a zbavený pnutí. Ochranné balenie pre bezpečnú prepravu.

Použitie:

Pre kontrolu a najpresnejšiu prácu.

Presnosť:

DIN 875/1 – uhlová tolerancia napr. pri veľkosti 100×70 = 0,015 mm.

Technický opis

Prierez ramena	50×10 mm
Pravouhlosť	0,035 mm
Dĺžka ramien	500×330 mm
Kalibrácia	F1
Norma	DIN 875
Presnosť	1

Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely	kalené
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Príložený uholník

Služby

KalibráciaPlochý, dorazový a vlasový uholník maximálna dĺžka ramena 750	025000 750
Kalibrácia DAkkSPlochý, dorazový a vlasový uholník maximálna dĺžka ramena 750	025010 750

Príslušenstvo

Drevená kazeta, pre dĺžku ramien: 500X330	451600 500X330
---	----------------