

Garant**Plochý uholník nehrdzavejúci, presnosť 1, Dĺžka ramien: 300X200mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	451030 300X200
GTIN	4045197444134
Trieda položky	41G

Popis

Prevedenie:

Vysoké hrany a ploché strany presne brúsené. Skúšobné plochy jemne brúsené. Uholník z nehrdzavejúcej ocele, plne kalený a zbavený pnutí. Ochranné balenie pre bezpečnú prepravu.

Použitie:

Pre kontrolu a najpresnejšiu prácu.

Presnosť:

DIN 875/1 – uhlová tolerancia napr. pri veľkosti 100×70 = 0,015 mm.

Technický opis

Pravoúhlosť	0,025 mm
Prierez ramena	40×8 mm
Dĺžka ramien	300×200 mm
Kalibrácia	F1
Norma	DIN 875
Presnosť	1

Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely	kalené
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Plochý uholník

Služby

Kalibrácia DAkkSPlochý, dorazový a vlasový uholník maximálna dĺžka ramena 750	025010 750
KalibráciaPlochý, dorazový a vlasový uholník maximálna dĺžka ramena 300	025000 300

Príslušenstvo

Drevená kazeta pre dĺžku ramien 300X200	451600 300X200
---	----------------