

**Garant****Príložený uholník nehrdzavejúci, presnosť 0, Dĺžka ramien: 150X100mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	451020 150X100
GTIN	4045197443861
Trieda položky	41G

## Popis

**Prevedenie:**

Presný uholník z nehrdzavejúcej ocele, plne kalený a odľahčený od napätia. Vysoké brúsené hrany a obzvlášť presne upravené, rovné brúsené strany.

**Použitie:**

Pre kontrolu a najpresnejšiu prácu.

**Presnosť:**

**DIN 875/0** – uhlová tolerancia napr. pri veľkosti 100×70 = 0,007 mm.

## Technický opis

Pravouhlosť	0,008 mm
Prierez ramena	30×6 mm
Dĺžka ramien	150×100 mm
Kalibrácia	F1
Norma	DIN 875
Presnosť	0

Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely	kalené
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Príložený uholník

## Služby

Kalibrácia Plochý, dorazový a vlasový uholník maximálna dĺžka ramena 300	025000 300
Kalibrácia DAkkSPlochý, dorazový a vlasový uholník maximálna dĺžka ramena 750	025010 750

## Príslušenstvo

Drevená kazeta pre dĺžku ramien 150X100	451600 150X100
---	----------------