

**HOLEX****Plochý uholník Presnosť 2, Dĺžka ramien: 200X130mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	452590 200X130
GTIN	4045197372147
Trieda položky	42F

**Popis****Prevedenie:**

Vysoké hrany a ploché strany brúsené. Kontrolné plochy brúsené.

**Použitie:**

Pre presné práce v dielňach všeobecne.

**Presnosť:**

**DIN 875/2** – uhlová tolerancia napr. pri veľkosti 100×70 = 0,030 mm.

**Technický opis**

Prierez ramena	30×6 mm
Pravouhlosť	0,04 mm
Dĺžka ramien	200×130 mm
Kalibrácia	F1
Norma	DIN 875
Presnosť	2

Druh produktu

Plochý uholník

**Služby**Kalibrácia DAKKSPlochý, dorazový a vlasový uholník  
maximálna dĺžka ramena 750

025010 750

KalibráciaPlochý, dorazový a vlasový uholník maximálna  
dĺžka ramena 300

025000 300

**Príslušenstvo**

Drevená kazeta pre dĺžku ramien 200X130

451600 200X130